

**Tračna folija 150×2500 mm, nerjavno jeklo, Debelina: 0,22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478720 0,22 |
| GTIN | 4067263105428 |
| Razred artikla | 42H |

Opis**Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

Nerjavni – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301, hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|--|
| Material | proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo |
| Debelina | 0,22 mm |
| Točnost | ±6 µm |
| Dolžina folije | 2500 mm |
| Širina folije | 150 mm |
| Značilnost blagovnega imena | nerjavno jeklo |

Vrsta izdelka

Tračne folije