

Yale

Verižno dvigalo Yalelift 360°, Nosilnost: 1 t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086025 1
GTIN	4025092930611
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Verižna dvigala so vrtljiva za 360° kar omogoča upravljanje z vseh položajev. Načrtovana so za težke obremenitve. Ustrezajo najnovejšim evropskim varnostnim predpisom. Upravljavca dvigala ni več prisiljen delati v nevarnem območju tovora.

Napitek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Izvedba z vgrajenim podvozjem, pocinkana izvedba in ATEX na zahtevo.

Tehnični opis

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	30 daN
Število verig	1
Nosilnost	1000 kg
Nosilnost t	1 t

Normalna višina dviga	3 m
Masa	13 kg
Vrsta izdelka	Škripci