

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,4 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231650 14,4
GTIN	4045197660077
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.

Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element $5 \times D$.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 14 mm

Podajanje f v jeklo $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/v
Za osnovni element Ø D	14 mm
Ø D	14,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Zvrst	HB7630
Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

Pribor

Vijak Torx Plus® Pogon 8IP	231999 8IP
----------------------------	------------