

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418705 150
GTIN	4059192064723
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Vodila so lepana. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem \varnothing 1,5mm, dolžina 5mm.

Zelo velik LCD-prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami, vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi, odporen proti prahu in vlagi. Čas delovanja pribl. 3 leta (pri vklopljenem radijskem oddajniku pribl. 0,5 leta).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Brezžični prenos podatkov na radijski sprejemnik i-wi št. 498912.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm

Dolžina mostička	100 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Čas delovanja	26000 h
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	A1
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Presek merilne letve	12×3,5 mm
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975

Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK