

Garant
Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/3mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 211852 25/3 |
| GTIN | 4045197648594 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 35 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Vpenjalni navoj M | M12 |
| Ø rezila D _c | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VDGT 11T2.. |
| Število rezil Z | 3 |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a _p | 3,5 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Kot rampe α_{maks} | 4,01 stopinj |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 21,4 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 48 mm |
| $\varnothing D_3$ | 23 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| Nastavni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Potopni rezkarji |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219801 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP | 674252 7IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm | 211750 0,9 |