

**Garant****Potopni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Število rezil Z	2
Kot rampe α <sub>maks</sub>	5,23 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	38 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,5 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	16,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9