

Garant**VCGX 220505 FR, HU7810, Tip: ALU**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Finozrnat substrat, polirana površina lomilca odrezkov – ekstremno zmanjšanje nagnjenosti k lepljenju materiala na ploščico.

Napotek:

$a_{p\text{ maks.}} = 7\text{ mm}$ za grobo obdelavo z $a_e = 1 \times D$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGX 220505 FR
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1900 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1900 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	500 m/min	N
CuZn	primerno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		