

# Yale

## Verižno dvigalo Yalelift 360°, Nosilnost: 3t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086025 3
GTIN	4025092930901
Razred artikla	08X

### Opis

#### Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Verižna dvigala so vrtljiva za 360° kar omogoča upravljanje z vseh položajev. Načrtovana so za težke obremenitve. Ustrezajo najnovejšim evropskim varnostnim predpisom. Upravljavca dvigala ni več prisiljen delati v nevarnem območju tovora.

#### Napitek:

**Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.**

Izvedba z vgrajenim podvozjem, pocinkana izvedba in ATEX na zahtevo.

### Tehnični opis

Nosilnost	3000 kg
Nosilnost t	3 t
Normalna višina dviga	3 m
Število verig	1

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	38 daN
Masa	34 kg
Vrsta izdelka	Škripci