

Garant**APMT 060220 ER, HB7730, Tip: GG**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215674 GG
GTIN	4045197673770
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 4$ mm.

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,08 mm
Radij rezila	2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060220 ER
Zvrst	HB7730
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	250 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		