

**Garant****Kotni rezkar 90° kratki, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	100 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Prevesna dolžina $L_1$	44 mm
Število rezil Z	2
Izvedba držala	Držalo Weldon

Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219812