

**Garant****APMT 060220 ER, HB7520, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215659 ST1400
GTIN	4045197673732
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 4$  mm.

## Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje $f_z$ na zob	0,1 mm
Radij rezila	2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 060220 ER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		