

**Garant****APMT 060202 ER, HB7510, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215643 ST1400 |
| GTIN                  | 4045197673688 |
| Razred artikla        | 21A           |

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Podajanje $f_z$ na zob        | 0,1 mm                                 |
| Tip                           | ST1400                                 |
| Radij rezila                  | 2 mm                                   |
| Serijska                      | Softcut®                               |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 060202 ER                         |
| Zvrst                         | HB7510                                 |
| Rezalni material              | HM                                     |
| Vrsta izdelka                 | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

**Uporabniški podatki**

|                   | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno          | 220 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno          | 200 m/min            | P                 |
| mokro maks.       | pogojno primerno  |                      |                   |
| suho              | primerno          |                      |                   |