

**Garant****Kotni rezkar 90° dolgi, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215710 25/2   |
| GTIN                  | 4045197410580 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.  
Brez notranjega hlajenja.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Prevesna dolžina $L_1$                  | 44 mm                 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$    | 200 mm                |
| Ø držala $D_s$ h6                       | 25 mm                 |
| Ø rezila $D_c$                          | 25 mm                 |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | AP.. 16..             |
| Število rezil Z                         | 2                     |
| Izvedba držala                          | cilindrično držalo    |
| Nastavni kot $\kappa$                   | 90 stopinj            |
| Uporaba za rezkanje                     | Kotno rezkanje        |
| Delitev rezil                           | neenakomerna          |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                    |
| Zamenjava orodja                        | PowerCard             |

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219812

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219811