

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 12/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212087 12/3
GTIN	4045197549594
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek: $a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₂	11,75 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	20 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Ø D ₃	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0501
Število rezil Z	3

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	5,72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	19 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,1 mm
Kot rampe α_{maks}	3,5 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219802