

**Garant**
**Kopirni rezkar 0° negativen, Držalo Weldon, Ø D: 20mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212105 20     |
| GTIN                  | 4045197192516 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis**
**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

**Napotek:**

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø rezila $D_c$                                  | 20 mm                 |
| primerna obračalna rezalna ploščica             | RD..1003              |
| Ø $D_3$   | 10 mm                 |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$            | 115 mm                |
| Ø držala $D_s$ h6                               | 20 mm                 |
| Prevesna dolžina $L_1$                          | 60 mm                 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice         | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Število rezil Z                                 | 2                     |
| z notranjim hlajenjem                           | da                    |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$ | 38 mm                 |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$  | 30 mm                 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$          | 5,37 stopinj        |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$ | 7,45 mm             |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$         | 2 mm                |
| Nastavitveni kot $\kappa$                 | 15 – 30 stopinj     |
| Izvedba držala                            | Držalo Weldon       |
| Rezkarji za ploščice oblike               | okrogli             |
| Uporaba za rezkanje                       | Poševno pogrezanje  |
| Uporaba za rezkanje                       | Cirkularno rezkanje |
| Delitev rezil                             | neenakomerna        |
| Zamenjava orodja                          | PowerCard           |
| Vrsta izdelka                             | Kopirni rezkar      |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219804      |