

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, Držalo Weldon, Ø D: 20Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212105 20L
GTIN	4045197192523
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing držala $D_s\ h6$	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Prevesna dolžina L_1	100 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm

Kot rampe α_{maks}	5,37 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	7,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8