

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219812