

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Ø rezila D _c	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219812