



APKT 1604PDER-45, X500, Tip: UNI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Razred artikla	28F

Opis

Napotek:

Te obračalne ploščice uporabljajte **le z vijakom art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Pri uporabi obračalnih ploščic z $r \geq 3,2$ mm na nosilcih art. 215705, 215710, 215715 in 215717 je treba prilagoditi ležišče ploščice.

Tehnični opis

Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 1604PDER-45
Zvrst	X500
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	55 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		