

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215715 63/5
GTIN	4045197410634
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø rezila D_c	63 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219812
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0