

**Garant****APMX 16.08 PDTR, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

primerna držala	AP..1604
Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16.08 PDTR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	185 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		