

**Garant****Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

## Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	35 mm
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	42 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	5

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	22,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	2 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,79 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP