

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212145 52/5
GTIN	4045197192790
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5\text{ mm}$.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D_c	52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	92 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	2,5 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	36,94 mm
Kot rampe α _{maks}	1,3 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807