

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212145 42/4
GTIN	4045197192776
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANTTQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D_c	42 mm

$\emptyset D_3$	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\min}$	72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\max}$	82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2,5 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	26,94 mm
Kot rampe α_{\max}	1,79 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP