

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215800 25/3
GTIN	4045197133175
Razred artikla	210

**Opis**
**Uporaba:**
**Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.**

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

**Napotek:**

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	105 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina $L_1$	49 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,85 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	48 mm
Vrtno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	47 mm

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,72 stopinj
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2