

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 48/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212145 48/4 |
| GTIN | 4045197192783 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ maks} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | RD..12T3 |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 50 mm |
| Garnitura varnostnih vijakov | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |

| | |
|---|---------------------|
| Ø D ₃ | 36 mm |
| Ø rezila D _c | 48 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min} | 84 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks} | 94 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a _p | 2,5 mm |
| Dolžina rampe L za α _{maks} | 32,94 mm |
| Kot rampe α _{maks} | 1,46 stopinj |
| Nastavitveni kot κ | 15 – 27 stopinj |
| Fz Helix | 0,7 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Rezkarji za ploščice oblike | okrogli |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219807 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219805 |