

Garant**RDEX 0702 MOSN, HB7535, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmaks.} = 1,5$ mm.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDEX 0702 MOSN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7535
Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	175 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	175 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		