

**CCGT 09T301, Zvrst: PR1425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260095 PR1425
GTIN	4960664638765
Razred artikla	25E

Opis

CCGT 09T301 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GF

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,03 - 0,12 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 150 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Lomilec odrezkov	MFP-GF
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Radij rezila	0,1 mm

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje