

Garant**Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215850 100/12 |
| GTIN | 4045197281234 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za privijačenje.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrstno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Ø rezila D _c | 100 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 32 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |

| | |
|---|---------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| Število rezil Z | 12 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,15 stopinj |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 94,85 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 197 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 198 mm |
| $\varnothing D_3$ | 97 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219814 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |