


**CC.T 060202, Zvrst: PR1425**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 PR1425
GTIN	4960664638758
Razred artikla	25E

## Opis

CC.T 060202 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GF

Toleranca: G

 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

 Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/v

 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Podajanje $f$	0,03 - 0,12 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 1 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MFP-GF

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje