

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	P

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje