

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 160404/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2682 160404/50
GTIN	4067263107750
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,25 - 2,5 mm
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT160404
Vsebina	261232 HB7310
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

---

## Pribor

VB.T 160404 Zvrst HB7310

261232 HB7310