

**HOLEX®****LED akumulatorska palična svetilka IP65****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081251
GTIN	2050001761835
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Pred prahom in brizgajočo vodo zaščiten (IP65) akumulatorska palična svetilka z **žepno svetilko** na čelni strani in svetlo, nebleščečo površinsko svetilko na vzdolžni strani; vrtljiv kavelj iz umetne mase. S stikalom za vklop / izklop in Li-ionskim akumulatorjem 3,7 V / 3,3 Ah.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 500 lm

Čas obratovanja: 3 h

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Število vključenih akumulatorjev: 1

**Tehnični opis**

Kapaciteta akumulatorja	3,3 A·h
Svetlobni tok	500 lm
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Čas obratovanja	3 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Cona ATEX	brez

