

**CCMW 09T302, Zvrst: CA6525**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje