

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desna, Velikost držala/ploščice: 20/08 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251904 20/08
GTIN	4045197651136
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 2020X08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 34 mm

Celotna dolžina L: 93 mm

Podložna ploščica: 259031 19

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 3
Dolžina glave L_1	34 mm
Velikost ploščice	8 mm
Velikost držala	20 mm

Kolenska ročica	259015 3
ISO-oznaka držala	PWLNRL 2020X08
Podložna ploščica	259031 19
Vzmet	259046 1
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 19	259031 19
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500