

HOLEX®**DNMG 150608 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250807 HBX130
GTIN	4045197663610
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 1 - 5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	1 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna