

**Garant****Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237602 HW20
GTIN	4045197816498
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

**Natančnost nastavitve 0,001 mmv Ø prek prikazovalne enote art. 237601.**

**Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

**Napotek:**

Držala za obračalne ploščice art. 237604 3 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	45 mm
Povezava	HW20
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje Ø vretena	23,9 - 31,1 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno