

Garant**Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW25****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 237602 HW25 |
| GTIN | 4045197816603 |
| Razred artikla | 29W |

Opis**Izvedba:**

Natančnost nastavitve 0,001 mmv Ø prek prikazovalne enote art. 237601.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 4 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC..0602.. |
| Uporabna dolžina L ₁ | 56 mm |
| Povezava | HW25 |
| Vijak za obračalno ploščico | 237606 vel. 1 |
| Območje Ø vretena | 30,9 - 40,1 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno