

Garant**Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237602 HW32
GTIN	4045197816610
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Natančnost nastavitve 0,001 mmv Ø prek prikazovalne enote art. 237601.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 1 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	66 mm
Povezava	HW32
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 1
Območje Ø vretena	39,9 - 51,1 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno