



CC.T 060202, Zvrst: PR1425



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260190 PR1425
GTIN	4960664638697
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GQ

Toleranca: G

Globina reza a_p : 1 - 3 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MFP-GQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Globina reza a_p	1 - 3 mm
Glavna uporaba	M

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje