


**Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 65mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236654 65
GTIN	4047109096004
Razred artikla	24K

**Opis**
**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

**Uporaba:**

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

**Napotek:**

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	640 mm
za vrtno krono	65 - 71 mm
Ø osnovnega telesa $d_1$	63,5 mm
Uporabna dolžina $L_1$	560 mm
ABS®, Ø držala $D_s$	80 mm
Nazivni Ø D	65
Globina vrtnja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

