

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 46mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236652 46     |
| GTIN                  | 4047109095946 |
| Razred artikla        | 24K           |

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

**Uporaba:**

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

**Napotek:**

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

**Tehnični opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>                      | 80 mm                        |
| za vrtalno krono                                   | 46 - 54 mm                   |
| Ø osnovnega telesa d <sub>1</sub>                  | 44,5 mm                      |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>               | 375 mm                       |
| Uporabna dolžina L <sub>1</sub>                    | 310 mm                       |
| Nazivni Ø D  | 46                           |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 6×D                          |
| Držalo   | ABS                          |
| z notranjim hlajenjem                              | da                           |
| Vrsta izdelka                                      | Sveder za obračalne ploščice |

