

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 55mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236652 55
GTIN	4047109095953
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

ABS®, Ø držala D _s	80 mm
Ø osnovnega telesa d ₁	53,5 mm
za vrtalno krono	55 - 64 mm
Uporabna dolžina L ₁	370 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	435 mm
Nazivni Ø D	55
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	6×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

