

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 72mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236652 72     |
| GTIN                  | 4047109095977 |
| Razred artikla        | 24K           |

**Opis****Izvedba:**

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

**Uporaba:**

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

**Napotek:**

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

**Tehnični opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| za vrtalno krono                                   | 72 - 81 mm                   |
| Uporabna dolžina $L_1$                             | 460 mm                       |
| Ø osnovnega telesa $d_1$                           | 70,5 mm                      |
| ABS®, Ø držala $D_s$                               | 100 mm                       |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$                      | 540 mm                       |
| Nazivni Ø D  | 72                           |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 6×D                          |
| Držalo   | ABS                          |
| z notranjim hlajenjem                              | da                           |
| Vrsta izdelka                                      | Sveder za obračalne ploščice |

