

 **KOMET**
Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 26mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236654 26
GTIN	4047109076242
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Ø osnovnega telesa d_1	25 mm
Uporabna dolžina L_1	230 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	260 mm
za vrtno krono	26 - 32 mm
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Nazivni Ø D	26
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

