

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251913 20/08 |
| GTIN | 4045197651273 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ISO-oznaka držala | MWLNR/L 2020K08 |
| Zatič | 259049 2 |
| Vpenjalna spona | 259038 12 |
| Garnitura vijakov | 259023 2 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. |
| Velikost držala | 20 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 28 mm |
| Velikost ploščice | 8 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 25 mm |
| Podložna ploščica | 259031 41 |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Zatič Tip 2 | 259049 2 |
| Garnitura vijakov10-delne Tip 2 | 259023 2 |
| Vpenjalna spona Tip 12 | 259038 12 |
| Podložna ploščica Tip 41 | 259031 41 |
| PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm | 674242 3 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |