

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 25
Kolenska ročica	259015 9
ISO-oznaka držala	PWLNLR/L 2525M06
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Velikost ploščice	6 mm
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	16 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmeti	259044 5
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Podložna ploščica Tip 25	259031 25
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500