

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	21 mm
Kolenska ročica	259015 14
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
ISO-oznaka držala	A16M PWLNR/L06
Srednji premik L_3	11 mm
Vijak kolenske ročice	259018 10
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	15,25 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 10	259018 10
Kolenska ročica Tip 14	259015 14
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500