

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Vijak kolenske ročice	259018 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 2020K12
Podložna ploščica	259031 20
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500