

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 2525M12
Podložna ploščica	259031 20
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500